


Rehabilitering av gamle Moelven skap

Stansefabrikkens REHAB løsning for gamle Moelven sikringsskap gjør at du kan øke skapets elsikkerhet og personsikkerhet og ikke minst brannsikkerhet. Som bonus ser skapet helt nytt ut.

Montasjerammen gir innvendig kapsling IP2XC. Før montasje må alle sikringer, sikringsskinner og dekkplater fjernes. Rammen MÅ brukes sammen med side og topp plater.

Originalt Moelven skap MB IM 14 har ytre mål: 533 x 930 x 200 (B x H x D)



- For gamle Moelven skap
- Ny ramme
- Benytter gammel dør og lås
- For helt og delvis innfelt skap
- To jordingsskinner (topp/bunn)
- Montasjeramme ifølge IP2XC
- Vippbare sikringsskinner

Teknisk Spesifikasjon

Produktene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir god holdbarhet. Farge er RAL 9010 (polarhvit) Sikringsskinner har bredde 21 moduler og de tre verne plassene har 7 modul plasser. OBS: Montasjerammen monteres i gammelt skap med fire side, topp og bunn braketter. Viktig å følge monteringsanvisningen for et best mulig resultat.

EL Nr	Beskrivelse	Type	Moduler
17 163 55	REHAB Moelven MB IM 14 Komplet	MB IM 14	2x21/3x7 (tot 63)

* Dim målerbrett total dim: 370 x 400 (B x H) mål i mm
Rammen MÅ brukes sammen med brakettene.

Rehabilitering av gamle Siemens I boxer

Stansefabrikkens REHAB løsning for gamle Siemens I boxer. Fronten gir mulighet for å montere nye moderne automatsikringer eller jordfeilautomater som bygger lengre ut av dekkplaten. Gammel lavtbyggende dør forhindret modernisering.

Fronten gir innvendig kapsling IP2XC.



- For gamle Siemens I boxer
- Ny front med dør
- Benytter gammel dekkplate
- For helt innfelt skap
- Lar det benyttes nye automatsikringer som bygger lengre ut av I box
- Front ifølge IP2XC

Teknisk Spesifikasjon

Produktene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir god holdbarhet. Farge er RAL 9010 (polarhvit) Viktig å følge monteringsanvisningen for et best mulig resultat.

EL Nr	Beskrivelse	Utvendig Front B x H x D	Original Dekkplate B x H
17 163 56	REHAB Siemens I Box 2 rad	422 x 404 x 30	380 x 240
17 163 57	REHAB Siemens I Box 3 rad	422 x 524 x 30	380 x 480
17 163 58	REHAB Siemens I Box 1 rad	422 x 284 x 30	380 x 284